

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

BM-300

BM-300

Image not found or type unknown

Бренд:

A&D

Область применения:

Весы

Код на сайте:

6769

Размер:

Настольный

Производитель:

Технические характеристики:

Спецификация

BM-300

Наибольший предел взвешивания, г

320

Наименьший предел взвешивания, мг	0,1
Повторяемость (стандартное отклонение), мг	0,2
Линейность, мг	± 0,30
Время стабилизации (режим FAST), с	Прибл. 3,5
Дрейфовчувствительность (от 10°C до 30°C, при отключенной самокалибровке)	± ppm/C
Рабочие условия	От 5 C до 40 C, OVB 85% или меньше (без конденсации)
Режим дисплея	G, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, PC (режим счета), % (режим вычисления %), специфический вес
Мин. значение массы 1 предмета	0,1 мг
Число образцов	10, 25, 50 или 100
Мин. масса принимаемая за 100%	10,0 мг
Мин. 100% дисплей	0,01%, 0,1%, 1% (в зависимости от референсной массы в памяти)
Стандартный интерфейс	RS-232C, Quick USB
Встроенная калибровка	Моторизованная встроенная калибровка
Допустимые массы для внешней калибровки,г	300,200,100,50
Разрядные электроды ионизатора	Срок службы около 10000 часов (при непрерывной работе)
Диаметр чашки, мм	90
Потребляемый ток	Приблиз. 30 ВА (сетевой адаптер)
Габаритные размеры, мм	259x466x326
Вес	Приблиз. 10 кг

Стандартная комплектация

Сетевой адаптер, инструкция, программное обеспечение WinCT, регистратор данных (AD-1688), пинцет для работы с калибровочными гирями (AD-1689), пинцет и две чашки для взвешивания воздушных фильтров (только для BM-20/22)

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	A&D
Область применения:	Весы
Размер:	Настольный

Спецификация

BM-300

Наибольший предел ввешивания, г	320
Наименьший предел ввешивания, мг	0,1
Повторяемость (стандартное отклонение),мг	0,2
Линейность, мг	± 0,30
Время стабилизации (режим FAST), с	Прибл. 3,5
Дрейфовчувствительность (от 10°C до 30°C, при отключенной самокалибровке)	± ppm/С
Рабочие условия	От 5 С до 40 С, ОВВ 85% или меньше (без конденсации)
Режим дисплея	G, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, PC (режим счета), % (режим вычисления %), специфический вес
Мин. значение массы 1 предмета	0,1 мг
Число образцов	10, 25, 50 или 100
Мин. масса принимаемая за 100%	10,0 мг
Мин. 100% дисплей	0,01%, 0,1%, 1% (в зависимости от референсной массы в памяти)

Технические
характеристики:

Код на сайте: 6769