

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

DK 20

DK 20

Image not found or type unknown

Термореактор для разложения проб

Прибор DK 20, спроектированный согласно GLP, предназначен для влажного сжигания (озоления) жидких или твердых образцов. Широкий диапазон температур сжигания (от комнатной до 450°C) способен удовлетворить требования как стандартного метода сжигания, так и метода Кьельдаля.

Характеристики и Преимущества

- Объем анализируемого образца: жидкий - до 15 мл, твердый - до 5 г.
- Время сжигания можно выбрать в соответствии с анализируемым материалом и методом.
- Металлический корпус , покрытый эпоксидной краской, полностью защищен от коррозии, химических и физических воздействий.
- Конструкция нагревательного элемента позволяет равномерно нагревать образцы при любой выбранной температуре.
- Диджестер VELP безопасен в работе, экономит химикаты, время оператора и пространство лаборатории.

Температура нагревательного элемента контролируется электронной системой с микропроцессором, что обеспечивает высокую воспроизводимость параметров сжигания.

Прибор сконпанован так, что в случае разлива жидкости внутренние части не повреждаются.

Благодаря эффективной системе удаления дыма, состоящей из помпы JP и скруббера SMS, диджестер может работать без использования колпака или вытяжного шкафа.

Возможна модернизация программного обеспечения с использованием персонального компьютера. Можно выбрать до 20 программ работы. Для каждой программы можно выбрать до четырех температурных режимов с соответствующими продолжительностями обработки. В соответствии с нормами GLP предусмотрена возможность протоколирования данных испытания через принтер или компьютер.

Важно: Для поглощения и нейтрализации кислых паров, образующихся при сжигании компания VELP предлагает: и .

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	VELP SCIENTIFICA
Область применения:	Молочная промышленность / Мясные производства / Производство продуктов питания / Пищевая промышленность
Размер:	Настольный
Дисплей:	ЖК
Измеряемый параметр:	Белок

	Дисплей: жидкокристаллический двухстрочный (16x2)	
	Выбор языка	5 языков: I, UK, F, E, D
	Выбор температурных шкал	°C или °F
	Калибровка температуры	Автоматическая
	Интерфейс	серийный RS232
	Выбор программ	20 программ
	Выбор температуры	от комнатной до 450°C
Технические характеристики:	Продолжительность обработки	от 001 до 999 мин.
	Временной шаг	1 мин.
	Продление времени обработки	предусмотрено
	Диаметр и число нагревательных гнезд	42 мм - 20гнезд
	Мощность	2100 Вт
	Масса	24 кг
	Скорость нагрева	от 20 до 420°C 30 мин.
	Стабильность температуры нагревательного блока	±0.5°C
Код на сайте:	6264	
Для полевых работ:	Нет	