

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Oxi 296

Oxi 296

Image not found or type unknown

Рекламный буклет

Промышленный контроллер растворенного кислорода (промышленный оксиметр, кислородомер) от фирмы WTW отличается:

- Стандартный размер 1/4 DIN для монтажа в панель управления
- Свободно программируемые реле и аналоговые выходы
- Компенсация атмосферного давления и солености
- Гальванические изолированные входные / выходные разъемы оксиметра
- Наличие цифрового интерфейса RS485
- Диагностика состояния датчика растворенного кислорода
- Защита ЖК дисплея (IP 54)
- 32 варианта комплектации контроллера
- Два года гарантии на промышленный кислородомер

К промышленному оксиметру WTW подключаются датчики систем TriOxmatic и CellOx.

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: WTW

Технические
характеристики:

Модель	Oxi 296
Диапазон /	растворенный O2: 0.0 .. 60.00 мг/л / 0.1 мг/л или 0.01 мг/л (зависит от датчика)
Разрешение	насыщение: 0.0 .. 600% / 1% или 0.1% (зависит от датчика)
Погрешность (±1 деление)	±1% от значения; ±1 разряд
Измерение температуры:	NTC резистор (встроен в датчик), разрешение 0.1 К
Компенсация температуры:	автоматическая в диапазоне -5 .. + 50°C
Компенсация атм. давления:	диапазон: 500..110 мБар; ручной ввод параметров
Компенсация солености:	диапазон: 2.0..70.0
Релейные выходы:	1 сигнализация состояния датчика (пробой мембраны) 2 программируемых (порог, задержка) (R-версия) 5А, 230 В переменного / 5 А, 30 В постоянного тока максимум
Аналоговые выходы:	2 изолированных 0/4 .. 20 мА выхода для концентрации O2 и температуры, максимальная нагрузка 600 Ом , погрешность 0.1 %; регулируемый через меню диапазон отклика
Питание:	24/115/230 (-15/+10%) В переменного тока, 48-62 Герц (18 Ватт) 24 (-30/+20%) В постоянного тока
Окружающие условия:	температура эксплуатации: -25 ... 55 °C температура хранения: -25 ... 65 °C
Предохранители:	встроенная защита от перегрузки (на входе и на выходе), пиковая нагрузка: 90В/1500А, постоянная: 600 Ватт
Сертификация:	CE, TUV/GS, CUL, UL
Код на сайте:	7116