

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

OxiTop-i IS

OxiTop-i IS

Image not found or type unknown

Измерительная система OxiTop-i состоит из манометрических головок с дисплеем, склянок, перемешивающей платформы и принадлежностей.

Новые манометрические головки снабжены ярким дисплеем, на котором отображается текущее значение БПК, график по дням и конечное значение БПК.

Запуск измерений, просмотр результатов и настройка выполняются через меню. Для индикации состояния системы имеется светодиод). Головки снабжены функцией AutoTemp, проверяющей текущую температуру. Если текущая температура отличается от 20°C, то запуск измерений откладывается на час. Через час система проверяет температуру. Самое позднее, через два часа, измерение начнется в любом случае.

С помощью меню можно настроить параметры измерения: единицы и диапазон (объем образца). Можно задать головкам различные цифровые коды, чтобы было удобно различить их.

Предлагается два готовых варианта из 6 или 12 измерительных головок с перемешивающей платформой. Также есть возможность приобретать элементы системы по отдельности.

Преимущества системы

- предельная простота
- мобильность
- точность и воспроизводимость показаний
- отсутствие ртути в датчиках
- выполнение измерений в соответствии со стандартным методом DIN 38409 часть 52
- широкий измерительный диапазон с индикацией выхода за пределы диапазона
- наличие функции AutoTemp - передовой способ контроля температуры обеспечивает автоматическое начало измерений при оптимальной температуре
- совершенная схема перемешивания - не нуждается ни в каком обслуживании
- автоматическая установка нуля при начале измерений
- встроенная память для хранения результатов измерений и показ графика
- питание от батареи с ресурсом до 1 года.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	WTW
Область применения:	Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Сточная вода
Размер:	Настольный
Дисплей:	ЖК
Память:	Логгер
Измеряемый параметр:	БПК

Описание

		OxiTop-i IS 6	OxiTop-i IS 12
Технические характеристики:	Диапазон измерений БПК	0 ... 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 мг /л	
	Измеряемый параметр	БПК, БПК 5 / БПК 7	
	Объем образца	432 / 365 / 250 / 164 / 97 / 43,5 / 22,7 мл	
	Диапазон измерений разряжения	500-1350 гПа	
	Единицы показаний	мг/л, гПа, ДгПа, единиц	
	Температура начала измерений	20±1°C	
	Количество измерительных головок	6	12
	Перемешивающая система	IS 6	IS 12
Код на сайте:	6577		
Для полевых работ:	Нет		