

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

nanoFlu датчик микроорганизмов

nanoFlu датчик микроорганизмов

Image not found or type unknown

nanoFlu экономичный миниатюрный погружной флуориметр для высокоточного и селективного измерения CDOM (микроводоросли и фитопланктон), хлорофилла или фикоцианина цианобактерий. Долгосрочная стабильность измерений обеспечивается сочетанием низкого потребления энергии и инновационного нано покрытия оптического окна, предотвращающего обрастание оптики.

Датчик может использоваться в различных сферах для мониторинга морских и речных вод, а также в системах очистки питьевой и сточной воды. Внутренние опорные сигналы светодиодов, используемых для возбуждения флуоресценции, компенсируют эффекты старения и температуры.

Преимущества

- Высокая чувствительность
- Нанопокрытие окна
- Быстрая обработка данных
-

Электронная компенсация света

- Компактность
- Низкое энергопотребление
- Низкая стоимость

Применение

- Мониторинг поверхностных вод
- Публичные места для купания
- Питьевая вода и водоподготовка
- Мониторинг окружающей среды

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	32S?????0
Бренд:	Trios
Область применения:	Экологический мониторинг / Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов
Принцип измерения:	Оптический
Измеряемый параметр:	Цветность

Технические характеристики:	Технология измерения	Источник света	Светодиод
		Детектор	Фотодиоды
	Принцип измерения		Флуоресценция
			CDOM [µг/л]
			или Фикоцианин [µг/л]
	Параметр		или Хлорофил [µг/л]
			или Родамин [µг/л]
			или Флуоресцин [µг/л]
	Диапазон измерения		0...200 µг/л
	Погрешность измерения		± 5 %
	Компенсация мутности		Нет
	Встроенная память		Нет
	T100 время отклика		6 сек.
	Интервал измерения		3 сек.
	Материал корпуса		Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035)
	Габариты (Д x Ø)		171 мм x 36 мм
	Вес	Нерж.сталь	0.5 кг
		Титановый	0.4 кг
	Интерфейс	Цифровой	Ethernet (TCP/IP)
			RS-232 или RS-485 (Modbus RTU)
УСТАНОВКА	Энергопотребление	обычно	≤ 1 Вт
		со связью	< 1.6 Вт
Макс. давление	Напряжение питания		12...24 В (± 10 %)
	Обслуживание		≤ 0.5 ч/месяц (обычно)
	Интервал калибровки/ обслуживания		24 месяца
	Совместимость системы		Modbus RTU
	Гарантия		1 год (ЕС: 2 года)
	УСТАНОВКА		
		с SubConn	30 бар
		с гибким кабелем	3 бар

Способ установки:

Погружной / В проточную камеру

Код на сайте:

7123