

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](http://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Миниконтроллеры BL 983322, BL 983320, BL 983313

Миниконтроллеры BL 983322, BL 983320, BL 983313

Image not found or type unknown

Небольшие габариты (5 x 8 см) позволяют располагать данные миниконтроллеры прямо на оборудовании для смягчения или фертилизации воды. Данные **промышленные кондуктометры** отличаются небольшими размерами и могут быть установлены в узких местах и прямо рядом с резервуарами. Прибор может быть настроен как ручную, так и автоматически. Результаты измерений отображаются на ярком, большом дисплее. Легко можно переключить режим дозирования с ручного на автоматический с помощью переключателя на передней панели. Специальная система предотвращает передозировку. Все модели представлены в двух вариантах: на 115/220V и на 12VDC с трансформатором.

## Характеристики

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Бренд:   | SI Analytics                      |
| Артикул: | BL 983313 / BL 983320 / BL 983322 |
| Бренд:   | HANNA Instruments                 |

Область применения: Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219 / Контроль технологических процессов /  
Питьевая вода и водоподготовка / Сточная вода / Экологический мониторинг

Принцип измерения: Электрохимический

Измеряемый параметр: Электропроводность

|              |                                                                  |                              |                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              | BL 983313                                                        | BL 983320                    | BL 983322                    |
| Диапазон     | 0 - 1999 $\mu\text{S/cm}$                                        | 0.0 - 199.9 $\mu\text{S/cm}$ | 0.00 -19.99 $\mu\text{S/cm}$ |
| Разрешение   | 1 $\mu\text{S/cm}$                                               | 0.1 $\mu\text{S/cm}$         | 0.01 $\mu\text{S/cm}$        |
| Точность     | $\pm 2\%$ полной шкалы                                           |                              |                              |
| Выходы       | Релейные                                                         |                              |                              |
| Диапазон КТ  | Настройка во всем диапазоне измерения                            |                              |                              |
| Условия      | значение < КТ                                                    | значение < КТ                | значение > КТ                |
| Дисплей      | Текущее значение, индикация срабатывания реле                    |                              |                              |
| Калибровка   | Винтом по известному стандарту                                   |                              |                              |
| Термокомпен. | Автоматическая от 5 до 50°C                                      |                              |                              |
| Датчик       | HI 7634-00                                                       | HI 7634-00                   | HI 7634-00                   |
| Питание      | 12В (адаптер входит в комплект поставки) или 115/230 В, 50/60 Гц |                              |                              |
| Монтаж       | В панель управления (73 x 42 мм)                                 |                              |                              |
| Окр. услов.  | 0 .. 50 °C                                                       |                              |                              |
| Габариты     | 83 x 53 x 99 мм, 200/300 г                                       |                              |                              |

Способ установки: Стационарный анализатор

Код на сайте: 7142